


# 測定機器具

デジタル  
マルチテスター



0.1A ヒューズ


10kΩ 抵抗内臓スイッチ

# 抵抗内臓スイッチ

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1%	2%	5%	10%	20%				

ソリッド抵抗 10kΩ

スイッチ「入」において抵抗を短絡(無効化)



## 実測例



接続箱外観


2016年3月21日  
10時30分

天候 うす曇

## 実測例

開放電圧

単ストリング  
14モジュール  
(定格 532V)  
P-N : 473V



地絡電流

単ストリング  
(10k $\Omega$  挿入)  
P-E : 0.1  $\mu$ A